



47508903

**WCD RA met tekstv. steek, berker S.1/B.3/B.7, groen glz.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

**Materiaal**

Kleur	Groen
-------	-------

RAL-code	6029
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker	Steekaansluiting
-----------------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
<b>Deksel, deur</b>	
Type deksel	Zonder deksel
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1