



47517204

## WCD RA met klapd. KB (voor IP44), berker K.1/K.5, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, RVS

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Aansluitwijze	Met steekklemmen
<b>Deksel, deur</b>	
Type deksel	Scharnierend afdekking valt terug
Gerelateerde Series	Serie berker K.5