



476301



## WCD RA met klapd. en sleutelsluiting, IP44 inbouw, bruin

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Bruin       |
| RAL-code                | 8011        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Hoogte       | 71 mm    |
| Breedte      | 71 mm    |
| Diepte       | 60,70 mm |
| Inbouwdiepte | 31,40 mm |

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Ja     |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Toebehoren</b>                          |                                      |
| Heeft tekstveld                            | Nee                                  |
| <b>Deksel, deur</b>                        |                                      |
| Type deksel                                | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
| <b>Capaciteit</b>                          |                                      |
| Aantal modules                             | 1                                    |
| <b>Veiligheid</b>                          |                                      |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee                                  |
| Slagvastheid IK                            | IK05                                 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                 |
| <b>Functies</b>                            |                                      |
| Met oriëntatieverlichting                  | Nee                                  |
| Met functieverlichting                     | Nee                                  |
| <b>Teksten</b>                             |                                      |
| Opdruk                                     | Zonder opdruk                        |
| Deur                                       | Centraalplaat                        |
| Beveiliging                                | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging  |
| Aansluitwijze                              | Met steekklemmen                     |