



47703545

WCD verh.aanr. + tekstv. 2-v vert. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

Hoogte	147 mm
--------	--------

Breedte	76 mm
---------	-------

Diepte	64 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-code	7011
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	2
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Bedrading	Componenten bedraad
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Met tekstveld
Deksel, deur	
Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet