



47746094

WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.3, alu gelakt

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Volle afdekplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Systeem	Serie berker Q.x