



47746096

WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.3, antraciet gelakt

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm
--------------------------	-------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7016
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Volle afdekplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.3