



47753552



WCD verh.aanr. + tekstv. 2-v hor. met behuizing, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	64 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Aansluiting

Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Deksel, deur	
Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
Capaciteit	
Aantal modules	2
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Funcities	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Bedrading	Componenten bedraad
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Met tekstveld