



48031404

**WCD RA, USB A+A, steek, berker S.1/B.3/B.7 alu mat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 16 A    |
| Uitgangsstroom  | 2400 mA |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Vermogen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Energieverbruik standby | 0,05 W |
| Uitgangsvermogen        | 12 W   |

**Spanning**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Uitgangsspanning  | 4,75 - 5,25 V |
| Nominale spanning | 250 V         |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C |
|---------------------|-----------|

**Aansluiting**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

**Veiligheid**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK02 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

**Afmetingen**

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte       | 71 mm |
| Breedte      | 71 mm |
| Diepte       | 45 mm |

**Materiaal**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Aluminium   |
| RAL-code              | 9006        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Thermoplast |

**Installatie, montage**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze         | Schroefbevestiging, Klemmontage |

**Samenstelling**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Opdruk              | Zonder opdruk   |
| Zekering            | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Deksel              | Centraalplaat   |
| Aansluitstekers     | Met 2 USB-aansluitingen type A  |
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1                  |