



48037004

WCD RA, USB A+A, steek, berker K.5 edelstaal gelakt

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitgangsstroom	2400 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,05 W
Uitgangsvermogen	12 W

Spanning

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
Nominale spanning	250 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm

Materiaal

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS, Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modules	1
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deksel	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Gerelateerde Series	Serie berker K.5