



48046089

WCD RA, USB A+C, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,05 W
Uitgangsvermogen	15 W

Spanning

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
Nominale spanning	250 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deksel	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met USB-lader type A+ type C
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7