



48047003

WCD RA, USB A+C, steek, berker K.5 aluminium gelakt

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 16 A |
| Uitgangsstroom | 3000 mA |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|-------------------------|--------|
| Energieverbruik standby | 0,05 W |
| Uitgangsvermogen | 15 W |

Spanning

| | |
|-------------------|---------------|
| Uitgangsspanning | 4,75 - 5,25 V |
| Nominale spanning | 250 V |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C |
|---------------------|-----------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK02 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 45 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------------|---|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Deksel | Centraalplaat |
| Aansluitstekers | Met USB-lader type A+ type C |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5 |