



48047009

**WCD RA, USB A+C, steek, berker K.1 polarwit glz.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
Uitgangsstroom	3000 mA

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Energieverbruik standby	0,05 W
Uitgangsvermogen	15 W

**Spanning**

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
Nominale spanning	250 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deksel	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met USB-lader type A+ type C
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker K.1