



Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1050 mm

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften

Version as door for disconnecting switch interlocking Nee

Hendeltype zonder sluiting

Deurtype voor de kasten EV008098

Deurvleugel

With cut out Nee

Door included Nee

Transparante deksel/deur Nee

Kleur helderwit

Bestandsdeel staal

Oppervlak

Oppervlaktebehandeling poeder coated

EMC-version Nee

Keurmerken

Europese richtlijn WEEE niet van toepassing

Mechanische bescherming slagvastheid IK

Beschermingsgraad (IP) IP3X

Beschermingsklasse

Gloeidraad test

Halogeenvrij Nee

Ultraviolet resistent Nee

Slotted Nee