



50069940

Imp.dr. wisselcontact 10 A, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Kleur	Wit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	41 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Wisselcontact

Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem,
Voor verlichtings- en controlecircuit