



503404

Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	0
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Groepsdrukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Met 0-stand
Verlichting	Voor verlichting

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker R.8, Serie berker S.1

Gerelateerde System

Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x,
Serie berker S.x/B.x