



503404

Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Aantal polen 0

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Groepsdrukknop

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Afmetingen

Diepte 41,60 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Schakelmodus Met 0-stand

Verlichting Voor verlichting

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker R.8, Serie berker S.1

Gerelateerde System

Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x,
Serie berker S.x/B.x