



5035

Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Transparant Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte 32,30 mm

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1

Gerelateerde Systeem Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x