



5035

### Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Materiaal

Transparant Nee

##### Afmetingen

Inbouwdiepte 32,30 mm

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1

Gerelateerde Systeem Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x