



503503

Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknoop	Serie drukknoop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	31,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Zonder opdruk

Schakelmodus	2 NO contacten, gescheiden ingangsklemmen
--------------	---

Verlichting	Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
---------------------	--

