

503503

Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Serie drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	quickconnect

Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	31,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	2 NO contacten, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Kan worden verlicht met glim-, gloei- of led-lamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x