



505101

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

#### Afmetingen

Diepte	41 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	31,20 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	44 mm
--------------------------	-------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Maakcontact, met 2 separate meldcontacten
--------------	---

Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
---------------------	---

Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x
----------------------	---