



505203

## Technische eigenschappen

### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

### Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

### Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

### Afmetingen

Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	44 mm

### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x