



505203

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	44 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x