



Patchmodule coax female/female

Technische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Type | F |
| Montagevoorschriften | |
| Met doorlusfunctie | Nee |
| Met kabelgeleiders | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Uitvoering | 713 |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
| Frequentie | |
| Uitvoering deksel | |
| Hendeltype | |
| Deurtype voor de kasten | |
| Type deksel | |
| Deurvergrendeling | |
| Deurvleugel | |
| Type deksel | |
| Transparante deksel/deur | Nee |
| Kleur | |
| Materiaal van behuizing | |
| Metaal : legering naam | |
| Bestandsdeel | |
| Bestandsdeel | |
| Materiaal van de behuizing | |
| Oppervlak | |
| Oppervlaktebehandeling | |
| Transparant | Nee |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Montagewijze | |
| Type aansluiting | |
| Soort contact | male |
| Soort verbinding | andere |
| Connection without tools | Nee |

| | |
|---|------|
| AWG bereik | |
| Kabeltype | Coax |
| Suitable for cylindrical-cable | Nee |
| Met deksel | Nee |
| Type montagetoebehoren | |
| Type beeldscherm | |
| Aan-/uitschakelaar | Nee |
| Uitbreiding mogelijk | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Uitbreiding mogelijk | Nee |
| Protective earth pin round | Nee |
| Beschermingsklasse IEC-61140 | |
| Toepassing | |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | |
| Beschermingsgraad (IP) | |
| Halogeenvrij | Nee |
| Classificatie brandwerendheid | |
| Slagvastheid | |
| Vuurvastheid | |
| Categorie | |