



51018982

imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 2 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Kleur Wit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 47,50 mm

Inbouwdiepte 28,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Schakelmodus Maakcontact

Verlichting Zonder glimlamp

Gerelateerde Series Serie berker S.1

Gerelateerde Systeem Serie berker S.x/B.x