



51018989

imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 2 A

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

##### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

##### Afmetingen

Diepte 47,50 mm

Inbouwdiepte 28,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK02

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Schakelmodus Maakcontact

Verlichting Zonder glimlamp

Gerelateerde Series Serie berker S.1

Relativo Sistema Serie berker S.x/B.x