



51019909

**imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	2 A
---------------	-----

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
-------	----------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

**Afmetingen**

Diepte	47,50 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	28,20 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

Verlichting	Zonder glimlamp
-------------	-----------------

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------

Relativo Sistema	Serie berker S.x/B.x
------------------	----------------------