



### Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd

#### Technische eigenschappen

Nominale stroom $I_{nom}$	125 A
Inbouwdiepte	0 mm
Diepte geïnstalleerd product	161 mm
Interne diepte	161 mm
Hoogte geïnstalleerd product	950 mm
Breedte geïnstalleerd product	550 mm
Materiaaldikte behuizing	2 mm
Aantal deursloten	1
Aantal leidinginvoeren	8
Aantal verdelerrijen	2
Aantal DIN-rails	12
Aantal openingen voor flensplaten	4