



### Opbouwunit voor BK gestanst R06 Rond 215mm

Technische eigenschappen	
Montagevoorschriften	
Met doorlusfunctie	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Cover mounting opening	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Suitable for cavity floor installation	Nee
Suitable for raised floor installation	Nee
Suitable for sub floor duct	Nee
Suitable for wet cleaning	Nee
Uitvoering	
Nominale spanning	
Frequentie	
Nominal installation size	
Uitvoering deksel	
Materiaal deksel	Staal
Hendeltype	
Deurtype voor de kasten	
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	verzinkt
Materiaal van behuizing	
Metaal : legering naam	
Bestandsdeel	metaal
Materiaal van de behuizing	
Materiaal zijwand/bodembak	kunststof
Materiaalgroep	metaal
Oppervlak	
Oppervlaktebehandeling	
Transparant	Nee
Montageopening	Rond
Met deksel	Nee

Type montagetoebehoren	
Toebehoren	
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
With bottom trough	Nee
With carpet protection frame	Nee
With opening carpeting	Nee
Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	
Productnorm laagspanning voor type labeltekst	
Beschermingsklasse IEC-61140	
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsklasse	
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	