



Drukknop opzetmod. 1-v, R polarwit

Technische eigenschappen	
Bus systeem	
Aantal toetsen	
Montagevoorschriften	inbouw
Oppervlakteafwerking	1-voudig
Met kamerthermostaat	Nee
Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Gekoppelde voeding	
Bijbehorende sensoren	
Met led-indicatie	Ja
Signaallamp	
Bediening conform IEC 60947-1 2.4	37
Met display	Nee
tekstkleur	
Serie-kleur	polarwit
Speciale kleur design-lijn	
Kleur	polarwit
Kleur	polarwit
Oppervlaktebehandeling	
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	
Oppervlak	
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld
LED - KNX	
Programmering	eenvlaks- en tweevlaksbediening programmeerbaar
Busaankoppelaar inclusief	Nee
Inscribable, with labelling field	Nee

Met diefstal-/demontagebeveiliging	Nee
Configuratietype	
With EIB bus-system	Nee
Differentiatie functie 1 WEB	
Differentiatie functie 2 WEB	40
Differentiatie functie 3 WEB	32
Keurmerken	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gloeidraad test	
Halogeenvrij	Nee
alarm	alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)
Temperatuur	Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object
Serie	
Hoofddesignreeks	
Energiezuinigheidsklasse	
Opmerking	Alleen in combinatie met busaankoppelaar 8004 00 01 te gebruiken!
WA symbool	
WA symbool	