



52048989

**Noodoproepsyst. voeding + raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

##### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Gerelateerde Series	Serie berker S.1