



52066089

Noodoproepsyst. oproeptoets + raam, berker Q.1, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 15,80 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Materiaal

Kleur Polarwit

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Gerelateerde Series Serie berker Q.1