



52067009

**Noodoproepsyst. oproeptoets + raam, berker K.1/K.5, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 15,80 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Materiaal**

Kleur Polarwit

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Gerelateerde Series Serie berker K.1