



witty.home IP44, 3-fase, 22 kW, oplaadmodus 3 - type 2 + oplaadmodus 2 SCHUKO

Technische eigenschappen

Aansluitsysteem	Type 2
Montagevoorschriften	Wandmontage
Plug position at casing	
Functie toegangscontrole	Nee
Met lastmanagement	Ja
Nominale spanning	230/400 V
Frequentie	50 Hz
Aantal fases voor voeding	3 fase
Kleur	lichtgrijs
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaalgroep	
Cable-connection of charging-cable	
Cable storage	Nee
Meter type	Nee
Soort verbinding	Nee
Met installatie-automaat	Nee
With communication interface	Nee
Europese richtlijn RoHs	in overeenstemming
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK10
With emergency release at power failure	Ja