



60001

Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15,30,45,60 A, 1x uitgang 250 V 0,5 A AC1

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Capaciteit

Aantal modules 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - +60 °C

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli 1000000

Afmetingen

Hoogte 88,50 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 60 mm

Stroom / temperatuur

Bedrijfsstroom 15 - 60 A