



6019303502

### Opbouwbehuizing 3-v hor. berker W.1, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 76 mm  |
| Breedte | 218 mm |
| Diepte  | 56 mm  |

##### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

##### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

##### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Materiaal             | Thermoplast |
| Kleur                 | Polarwit    |
| RAL-code              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |

##### Toebehoren

|               |    |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

##### Teksten

|              |  |
|--------------|--|
| Afdichting   | Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening |
| Montagewijze | Voor horizontale montage   |