



6019303502

Opbouwbehuizing 3-v hor. berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 76 mm |
| Breedte | 218 mm |
| Diepte | 56 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Afdichting | Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening |
| Montagewijze | Voor horizontale montage |