



### Modulaire lastscheider 2-polig 40 A, rode tuimel

#### Technische eigenschappen

Type bediening	schakelaar
Positie Nul aansluiting	Zonder neutraal
Pooltype	2 P
Type voedingsspanning	
Frequentie	50/60 Hz
Type stuurspanning 1	AC
Kleur	
Kleur lamp	
Type lamp	
Aandraaimoment	2,8 Nm
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	Nee
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	Nee
Aansluitdoorsnede soepele aders	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve aders	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Fittingtype	
Positie van de klemmen	gelijke hoogte
Soort verbinding	schroeftechniek
Uitbreiding mogelijk	Nee
Met transparante coderingstrookhouder	Nee
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Graad van vervuiling IEC 664	2
Hoogte	2000 m
Tropenbestendigheid	