



6118913505

## Opbouwbehuizing 1-v, berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	56 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05
Slagvastheid	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
------------	--