



61300849

Dubbele wisselschak. 10 AX, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging, Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	0
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Schakelmodus	Wisselcontact/omschakelaar