



613032

Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Met klauwbevestiging Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Montagewijze Geringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus Met voorgedefinieerde neutrale positie, 2-polig uit