



613035

Serieschak. zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Met klauwbevestiging	Ja
----------------------	----

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Geringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
--------------	--

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichting
-------------	--

Schakelmodus	Serie
--------------	-------