



613036

## Wisselschak. zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Met klauwbevestiging	Ja

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Geringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
Schakelmodus	Uit/omschakelen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit