



613037

## Kruisschak. zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Met klauwbevestiging	Ja
----------------------	----

### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

### Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

### Teksten

Montagewijze	Geringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
--------------	--

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---

Schakelmodus	Kruis
--------------	-------