



61303808



## Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften inbouw

#### Uitvoering

Schaltart / Variante dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen

#### Connectiviteit

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

#### Stroom

Schakelstroom 10 AX (100 W LED (SBL))

#### Afmetingen

Contactafstand > 3 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Bestandsdeel kunststof/metaal

Oppervlak overige

#### Montage

Montagewijze zonder spreidklemmen  
geringe inbouwdiepte

#### Aansluiting

Aansluittype met schroefklemmen

Soort verbinding Schroefaansluiting

#### Samenstelling

Verlichting voor verlichting  
te verlichten met glimlamp-element

Met transparante coderingstrookhouder Nee

Heating switch Nee

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

#### Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofddesignreeks LICHTBESTURING