



6130773515



Kruisschak. berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
---------------	-----------------------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Met klauwbevestiging	Nee

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	12 mm
--------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Schakelmodus	Kruis