



615031

## Imp.dr. maakcontact zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknoop	Enkele drukknoop

#### Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Met klauwbevestiging	Ja
----------------------	----

#### Afmetingen

Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Geringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Maakcontact
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
Relativo Sistema	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x