



616040

WCD zonder aardcontact 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Hoogte	59 mm
--------	-------

Breedte	145 mm
---------	--------

Diepte	34 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

RAL-code	1013
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
-------------------------	----------------------------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

3

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Complete behuizing

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging