

616040

WCD zonder aardcontact 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Hoogte 59 mm

Breedte 145 mm

Diepte 34 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Met klauwbevestiging Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

3

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Complete behuizing

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging