



61604049

WCD zonder aardcontact 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Hoogte 144 mm

Breedte 58 mm

Diepte 34 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Met klauwbevestiging Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Complete behuizing
--------	--------------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------